

Garant
**Dreh-Wendeschneidplatte VCGW 160408, CBN (5° / 7°),
Schneidkantenausführung: G**

Bestelldaten

Bestellnummer	265484 G
GTIN	4045197895776
Artikelklasse	21H

Beschreibung
Ausführung:

2-Schneiden-Bestückung.

Sorte: BU7220

Schneidkantenausführung: G

Schnitttiefe a_p : 0,03 - 0,12 mm

Vorschub f : 0,04 - 0,12 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 160 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	BU7220
Schneidkantenausführung	G

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,03 - 0,12 mm
Schneidstoff	CBN
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,04 - 0,12 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 160 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGW 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktnamensattribut	BU7220
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
trocken	geeignet		