

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Topfbürste INOX-Draht 0,30 mm, Bürsten-Ø D1: 80mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	573200 80
GTIN	4017359005859
Artikelklasse	57L

**Beschreibung****Ausführung:**

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen.

Mit **Innengewinde M14**. Mit **Innengewinde M14**.

**Verwendung:**

Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.

**Technische Beschreibung**

Bürsten-Ø D <sub>1</sub>	85 mm
Borstenstärke	0,3 mm
Besatzlänge H <sub>1</sub>	25 mm
maximale Drehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Gewinde M	M14
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	gewellt

Produktart

Topfbürste