

**Kraft-Seitenschneider VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 723551 160 |
| GTIN | 4045197888037 |
| Artikelklasse | 72B |

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftiger Kopf, induktiv gehärtete Schneiden (ca. 64 HRC), aufgelegtes, spielfreies Gelenk. Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|--|
| ganze Länge | 160 mm |
| Schneidleistung weicher Draht bis Ø | 3,4 mm |
| Schneidleistung harter Draht bis Ø | 2,5 mm |
| Schneidleistung Pianodraht bis Ø | 2 mm |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Griff | Mehrkomponenten-Hülle |
| Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche | blank |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein |
| mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein |
| Produktart | schneidende Zange |