

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Schaft-Rundbürste Stahldraht, vermessingt 0,25 mm, Bürsten-Ø
D1×Besatzbreite L1: 70X10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	574300 70X10
GTIN	4017359027974
Artikelklasse	57L

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Der hochfeste Stahldraht ist mit dünnem Messingüberzug versehen.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.

Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Besatzlänge H ₁	19 mm
Borstenstärke	0,25 mm
Bürsten-Ø D ₁	70 mm
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Besatzbreite L ₁	9 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm

Besatzmaterial	Stahldraht, vermessingt
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste