



Kraft-Seitenschneider, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 180mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 723100 180 |
| GTIN | 4003773022978 |
| Artikelklasse | 73F |

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis. Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Verwendung:

Für alle Drähte (hohe Standzeit auch bei hartem Draht). Hochbelastbar für schwerste Dauerbeanspruchung.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------------|--|
| Schneidleistung Pianodraht bis Ø | 2,2 mm |
| Schneidleistung harter Draht bis Ø | 2,7 mm |
| Schneidleistung weicher Draht bis Ø | 3,8 mm |
| ganze Länge | 180 mm |
| Norm | DIN ISO 5749 |
| Griff | Mehrkomponenten-Hülle |
| Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche | verchromt |
| Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein |
| mit zuschaltbarer Öffnungsfeder | nein |
| Produktart | schneidende Zange |