



Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	770513 3
GTIN	4045197889454
Artikelklasse	72E

Beschreibung

Ausführung:

Betriebsdruck 6 – 7 bar. Abnehmbarer Dornauffangbehälter. Leistungsfähiges und zuverlässiges Blindnietgerät. Schnelles und sicheres Verarbeiten der Blindniete durch das kräftige Greifbackensystem (kein Rutschen über den Nietdorn). Variabel einstellbare Absaugung zur Entsorgung des abgerissenen Nietdorns in den Auffangbehälter.

Lieferumfang:

Inklusive Mundstücke (geeignet für Stahl, Edelstahl, Alu, Kupfer): 2,4 – 3,4 mm, 4 mm, 4,8 mm.
Inklusive Mundstücke (geeignet für Alu): 2,4 mm, 4,8 mm, 6 mm. 1 Flasche Hydrauliköl 50 ml.

Gerätehub: 21 mm

Setzkraft bei 6 bar: 10500 N

Luftverbrauch pro Niet: 5,4 l

Schlauchanschluss: 8 mm

maximaler Dorn-Ø: 3,2 mm

für Blindnieten aller Werkstoffe bis: 4,8 mm

Technische Beschreibung

für Blindnieten Aluminium bis	6 mm
-------------------------------	------

für Blindnieten aller Werkstoffe bis	4,8 mm
Schlauchanschluss	8 mm
maximaler Dorn-Ø	3,2 mm
Setzkraft bei 6 bar	10500 N
Gerätehub	21 mm
Gewicht	1,6 kg
Luftverbrauch pro Niet	5,4 l
Betriebsdruck	bar
Produktart	