

**Bolzen-Vornschneider, ganze Länge: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	722000 200
GTIN	4003773033172
Artikelklasse	73F

**Beschreibung****Ausführung:**

Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), extreme Übersetzung für geringsten Kraftaufwand. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

**Norm:**

**DIN ISO 5743**

**Werkstoff:**

Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet und mehrstufig ölgehärtet.

**Technische Beschreibung**

Schneidleistung Pianodraht bis Ø	3 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	1 - 6 mm
ganze Länge	200 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	3,5 mm
Norm	DIN ISO 5743
Griff	mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl
Oberfläche	schwarz atramentiert
Kopf	poliert

Produktart

schneidende Zange