



Mechaniker-Seitenschneider, verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 110mm



Bestelldaten

Bestellnummer	724200 110
GTIN	4003773029649
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Mit schlankem Kopf und induktiv gehärteten Schneiden. Schneidenhärte ca. 63 HRC. Eingelegtes Gelenk mit spielfreiem Gang.

Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen. Mit Öffnungsfeder.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	110 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	1,2 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	3 mm
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
mit Öffnungsfeder	ja
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche	verchromt
Produktart	schneidende Zange