



Bolzen-Vornschneider mit Griffhüllen, ganze Länge: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	722010 200
GTIN	4003773067047
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), extreme Übersetzung für geringsten Kraftaufwand. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5743

Werkstoff:

Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet und mehrstufig ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	200 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	3 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	1 - 6 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	3,5 mm
Norm	DIN ISO 5743
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl
Oberfläche	schwarz atramentiert
Kopf	poliert

Produktart

schneidende Zange