



Kompakt-Seitenschneider, X-Cut® verchromt mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm



Bestelldaten

Bestellnummer	724300 160
GTIN	4003773075134
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Mit schlankem Kopf und induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). **Durchgestecktes Gelenk** für höchste Stabilität.

Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung weicher Draht bis Ø	4,8 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2,2 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	2,7 mm
ganze Länge	160 mm
Herstellerbezeichnung	X-Cut
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)

Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	schneidende Zange