



Elektro-Winkelschleifer GWS, für 125 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlaufsperrre, Typ: 15-125CIEP



Bestelldaten

Bestellnummer	077109 15-125CIEP
GTIN	3165140861519
Artikelklasse	03C

Beschreibung

Ausführung:

Kraftvolle Winkelschleifer in kompakter Bauform.

- Leistungsfähiger Motor mit Constant-Electronic, Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung.
- Lange Lebensdauer durch Direktkühlung und Überlastschutz.
- Hoher Anwenderschutz durch Vibration Control-Zusatzhandgriff, KickBack Stop und Wiederanlaufschutz.

1500 W Motor und maximale Schutzfunktion durch zusätzliche Motorbremse (Intelligent Brake System) mit bis zu 70 % kürzerer Auslaufzeit) und an verschiedenen Stellen betätigbarem PROtection-Schalter, der unmittelbar nach Loslassen abschaltet. Mit regelbarer Drehzahlelektronik. Spindelgewinde M14x1,5.

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsichere Schutzhülle, Spannsatz, Zusatzhandgriff.

Herstellerbezeichnung: GWS 15-125 CIEPX

Leistungsaufnahme: 1500 W

Drehzahlbereich: 2800 - 12000 min⁻¹

Anschlussgewinde: M14x1,5

maximaler Scheiben-Ø: 125 mm

maximale Trenntiefe: 34 mm

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	6 m/s ²
Wiederanlauf sperre	ja
Herstellerbezeichnung	GWS 15-125 CIEPX
Besonderheit	Höchster Anwenderschutz
Leistungsaufnahme	1500 W
Sanftanlauf	ja
Gewicht	2,5 kg
maximale Trenntiefe	34 mm
Kickbackstop	ja
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Drehzahlbereich	2800 - 12000 min ⁻¹
Anschlussgewinde	M14×1,5
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Winkelschleifer