



Vorschneider poliert, ganze Länge: 160mm



Bestelldaten

Bestellnummer	721100 160
GTIN	4003773040620
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf mit kurzem Gelenk. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC). Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen. Hohe Schneidleistung durch optimale Übersetzungsverhältnisse.

Norm:

DIN ISO 5748

Werkstoff:

Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung weicher Draht bis Ø	4,5 mm
ganze Länge	160 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	2,5 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5748
Griff	mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	schwarz atramentiert

Kopf	poliert
Produktart	schneidende Zange