



Kompakt-Seitenschneider, X-Cut® verchromt mit Griffhüllen VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm



Bestelldaten

Bestellnummer	724310 160
GTIN	4003773075141
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Mit schlankem Kopf und induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). **Durchgestecktes Gelenk** für höchste Stabilität.

Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	160 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	4,8 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2,2 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	2,7 mm
Herstellerbezeichnung	X-Cut
Norm	DIN ISO 5749
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Mehrkomponenten-Hülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	schneidende Zange