



Kraft-Seitenschneider, verchromt VDE-tauchisoliert, ganze Länge: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	723535 200
GTIN	4003773018414
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf, induktiv gehärtete Schneiden (ca. 64 HRC), aufgelegtes, spielfreies Gelenk. Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen, **tauchisoliert**.

Isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	200 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	3 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	4,2 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2,5 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Griff	mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange