

**Garant****Kraft-Seitenschneider, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 180mm**

## Bestelldaten

Bestellnummer	723040 180
GTIN	4045197416995
Artikelklasse	71B

## Beschreibung

**Ausführung:**

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis.

Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen, mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche.

**Verwendung:**

Für alle Drähte (hohe Standzeit auch bei hartem Draht). Hochbelastbar für schwerste Dauerbeanspruchung.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

## Technische Beschreibung

Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2,2 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	3,8 mm
ganze Länge	180 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	2,7 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange