

**Kraft-Seitenschneider, poliert, ganze Länge: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	723150 200
GTIN	4003773034056
Artikelklasse	73F

Beschreibung**Ausführung:**

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis.

Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Für alle Drähte (hohe Standzeit auch bei hartem Draht). Hochbelastbar für schwerste Dauerbeanspruchung.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung harter Draht bis Ø	3 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	4,2 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2,5 mm
ganze Länge	200 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	schwarz atramentiert, Kopf poliert
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange