

KÄRCHER**Nass- und Trockensauger, Herstellerbezeichnung: NT30TEL****Bestelldaten**

Bestellnummer	078521 NT30TEL
GTIN	4054278046006
Artikelklasse	07C

Beschreibung**Ausführung:**

Leistungsstarke Allzweck-**Nass- und Trockensauger** mit hoher Saugleistung und kompakter Bauweise, Schlauchaufbewahrung und Zubehöralterung am Gerät. **Automatische Abschaltung** bei Erreichen der maximalen Füllhöhe des Behälters.

- **Faltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme.**
- **Das automatische Filterabreinigungssystem Tact ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten bei geringen Wartungskosten und langer Lebensdauer des Filters.**
- **Durch den zentralen Drehschalter sind die Saugprogramme bequem umschaltbar.**
- **Der obenliegende große Eco-Flachfaltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme.**
- **Durch den zentralen Drehschalter sind die Saugprogramme bequem umschaltbar.**
- **Mit stufenloser Drehzahlregelung und Anti-Statik-System (Erdung bis zum Saugschlauchanschluss).**
- **Zusätzlich mit Steckdose zum Anschluss eines Elektrogerätes (maximal 2200 W). Die Einschaltautomatik startet den Sauger mit dem Einschalten des Elektrogerätes. Ausschaltverzögerung 15 Sekunden.**
- **Die neue Werkzeugmuffe sorgt für eine optimale Verbindung zum Elektrowerkzeug. Regulierung der Saugkraft über Drehring am Grundkörper der Muffe.**
- **Das automatische Filterabreinigungssystem Tact ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten bei geringen Wartungskosten und langer Lebensdauer des Filters.**

· **Robuster 30 L-Behälter mit Bumper und Metallenkrollen.**

Lieferumfang:

Inklusive Saugschlauch mit Krümmer, Metallsaugrohr 2x0,5 m, Boden- und Fugendüse, Flachfalten- oder Papierfilter.

Hinweis:

Für Öle und ölhaltige Medien Industriesauger Nr. 078522 verwenden.

Technische Beschreibung

Breite	370 mm
Vakuum	254 mbar
Arbeitsgeräusch	69 dB(A)
Filterabreinigung	Tact automatische Filterreinigung
Leistungsaufnahme	1380 W
Saugschlauch-Länge	4 m
Anti-Statik-System	ja
Anschlussnennweite	35 mm
Staubklasse – Sauger	L
Gewicht	14 kg
Luftvolumenstrom	74 l/s
Anzahl Turbinen	1
Kabellänge	7,5 m
Einschaltautomatik	ja
Herstellerbezeichnung	NT 30/1 Tact Te L *
Behältervolumen	30 l
Höhe	580 mm
Länge	560 mm
Filtersystem	Eco-Flachfaltenfilter
Besonderheit	Robuster Behälter mit Bumper
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Nass- und Trockensauger

Zubehör

Filtertüten-Set5-teilig passend für Sauger-Typ NT30	072808 NT30
Flachfaltenfilter passend für Sauger-Typ NT30	072809 NT30