



Mechaniker-Vorschneider verchromt, ganze Länge: 130mm



Bestelldaten

Bestellnummer	721500 130
GTIN	4003773018001
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden. Eingelegtes Gelenk. Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Verwendung:

Leichtes Modell für dünne Drähte.

Norm:

DIN ISO 5748

Werkstoff:

Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet und mehrstufig ölgehärtet.

Schneidleistung weicher Draht bis Ø: 0,4 - 2 mm

Schneidleistung harter Draht bis Ø: 1 mm

Schneidleistung Pianodraht bis Ø: 0,8 mm

Technische Beschreibung

Schneidleistung Pianodraht bis Ø	0,8 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	0,4 - 2 mm
ganze Länge	130 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	1 mm
Norm	DIN ISO 5748
Griff	mit Kunststoff überzogen

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	schneidende Zange