

Garant**Kraft-Seitenschneider, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 200mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	723040 200
GTIN	4045197417008
Artikelklasse	71B

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk.

Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis.

Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen, mit griffiger

Haptoprene-Oberfläche.

Verwendung:

Für alle Drähte (hohe Standzeit auch bei hartem Draht). Hochbelastbar für schwerste Dauerbeanspruchung.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung weicher Draht bis Ø	4,2 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	3 mm
ganze Länge	200 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2,5 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
Produktart	schneidende Zange