



Universalmessgerät im Holzetui, Typ: 30-250



Bestelldaten

Bestellnummer	428300 30-250
GTIN	5051102226206
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

Leichte, stabile Rohrkonstruktion. Zwei Messarmträger zur Aufnahme der verschiedenen Messeinsätze. Fester Messarmträger (ohne Führungsnut) zur Grobeinstellung auf Rohr verschiebbar. Beweglicher Messarmträger in hochgenauer Kugelführung spiel- und reibungsfrei gelagert, dadurch höchste Genauigkeit. **Konstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder.** Zum berührungsfreien Einführen in Messstellung ist der bewegliche Messarm zurückziehbar. Messbereich durch optionale Verlängerung beliebig erweiterbar (max. 3000 mm). Einsetzbar mit jeder Messuhr oder Feinzeiger mit Schaft-Ø 8 mm h6.

Verwendung:

Universelles Messgerät für Vergleichsmessungen. Zur Außen- und Innenmessung an den verschiedensten Werkstückformen und zur Messung von schmalen Ansätzen. Mit Sonderzubehör zur Vermessung von Zentrierrädern, Einstichen, Nuten, Schwalbenschwanzformen, Kegel, Verzahnungen sowie Innen- und Außengewinden.

Lieferumfang:

Grundgerät, Holzetui.

Sonderzubehör:

Messuhr oder Feinzeiger mit Messbereich 25 mm.

Technische Beschreibung

Messspanne	20 mm
Anwendungsbereich innen	30 - 255 mm
Anwendungsbereich außen	0 - 220 mm
Verpackung	stabile Box

Kalibrierung	A3
Produktart	Universalmessgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Universal Messschieber maximaler Messbereich 600 mm	021400 600
--	------------

Zubehör

Messeinsatz für Messarme, Stück Typ S	428360 S
Klemmmutter für 428360, Stück Typ K	428358 K
Messarm-Paar Ausladung 50 mm	428350 50
Verlängerung für 428300 Länge 150 mm	428320 150
Verlängerung für 428300 Länge 500 mm	428320 500