

**Drehmoment-Aufnehmer für TTS-2000, maximales Drehmoment: 28N·m****Bestelldaten**

Bestellnummer	654910 28
GTIN	856986007027
Artikelklasse	66D

**Beschreibung****Ausführung:**

Durch den eingebauten SMART-Chip, der die Sensorerkennung speichert, ist sichergestellt, dass alle Systemkomponenten untereinander ausgetauscht werden können. Diese Drehmoment-Aufnehmer halten einer mechanischen Überlastung bis zu 150% des Nennwertes stand. Bei Erreichen von 110% des Nennwertes gibt der Aufnehmer ein akustisches Warnsignal ab, darüber hinaus erscheint ein optischer Warnhinweis auf dem Display des Anzeigegerätes. Die Drehmoment-Aufnehmer sind mit einem langlebigen und verdrehsicherem Kabel ausgestattet, das problemlos ausgetauscht werden kann.

**Norm:**

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

**Technische Beschreibung**

Messgenauigkeit Drehmoment	±1 %
maximales Drehmoment	28 Nm
Gewicht	0,24 kg
Länge	83 mm

Drehmomentbereich	2,8 - 28 Nm
Durchmesser	32 mm
Kabellänge	1,2 m
Kalibrierung	O4
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Anzugrichtung	Rechts- und Linksanzug
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Drehmomentprüfgerät

## Dienstleistungen

Kalibrierung beidseitigDrehmomentprüfgerät / -Sensor maximales Drehmoment 400/2 N·m	020140 400/2
DAkkS-Kalibrierung beidseitigDrehmomentprüfgerät / - Sensor maximales Drehmoment 0,1-1100/2 N·m	020150 0,1-1100/2