

3M Scotch-Brite™

**Vlies-Kompaktschleifstift Ø 25×25 mm, Körnungsvergleich: 180M****Bestelldaten**

Bestellnummer	551930 180M
GTIN	50048011140631
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Scotch-Brite™ Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel, **verpresste Schleifstiftform**, abrichtbar.

**Verwendung:**

Für **universelle Finisharbeiten**.

**Technische Beschreibung**

Kopf-Ø	25 mm
Feinheitsgrad	mittel
Bohrungs-Ø	5 mm
Ausführung	6A medium
Härtegrad	mittel
Kopfhöhe	25 mm
Körnungsvergleich	180
Aufnahme	über Spanndorn Nr. 551935.
empfohlene Drehzahl	13000 min <sup>-1</sup>

Produktart

Schleifstift

---

**Zubehör**

Spanndorn für Vlies-Kompaktschleifstifte

551935