

Garant
GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräskopf, HB730, Ø D d11: 10mm

Bestelldaten

Bestellnummer	210290 10
GTIN	4045197891433
Artikelklasse	21M

Beschreibung
Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_{p,max} \leq 0,75 \times D$.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D	10 mm
Kopflänge l	18 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,065 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Schneidenlänge L_2	12,5 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,5 mm
Aufnahmegröße	10 mm
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Gesamtlänge L	29,9 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Serie	TopCut
Serie	Master Steel
Sorte	HB730

Schneidstoff	VHM
Norm	Werknorm
Typ	N
Fräsprofil	NR
Spiralwinkel	42 Grad
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1xD mm
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation	0,3xD bei Besäumen mm
Innenkühlung	nein
passende Aufnahme	GARANT TopCut
Produktart	Schneideinsatz zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	110 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	50 m/min	H
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	80 m/min	S
GG(G)	geeignet	160 m/min	K
Öl	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Luft

geeignet