


HOLEX**Klett-Schleifscheibe (A) Lochung 15fach, Ø 150 mm, Körnung: 400****Bestelldaten**

Bestellnummer	567796 400
GTIN	4045197891334
Artikelklasse	52M

Beschreibung**Ausführung:**

Mit **stabilem Filmträger**. Staubabweisende Beschichtung verhindert frühes Zusetzen.

Vorteil:

- **Gleichmäßigeres Schliffbild durch hervorragende Kornabstützung.**
- **Verbesserte Reißfestigkeit bei Kantenbelastung.**

Verwendung:

Trocken und nass einsetzbar auf Holz, Lack, Metall und Kunststoffoberflächen.
Hochwertiges Korund-Schleifkorn (A), offene Streuung. Universell einsetzbar für Grob-, Zwischen- und Endschliff.

Technische Beschreibung

Körnung	400
Scheiben-Ø	150 mm
Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A

Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 150 mm
Anzahl Absauglöcher	15
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Produktart	Klett-Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

PU-Klettschleifteller Multilochung Außen-Ø 150 mm	567887 150
PU-Klettschleifteller Außen-Ø 150 mm	567885 150
Multiloch PU-Stützteller Außen-Ø 147 mm	567990 147

