



Norm-Schraubendreher-Satz für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Anzahl Schraubendreher: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	662210 5
GTIN	4013288101792
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:

Geschmiedete Klingen, die Schneiden sind genau abgestimmt auf die genormten Schraubenschlitze der Schlitzschrauben.

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff **mit integrierten Weichzonen** erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz bzw. Lasertip-Spitzen chemisch nickelbeschichtet.

Norm:

DIN 5265 Form A

Inhalt:

je 1 Schraubendreher Nr. 662200: Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Hinweis:

Beste Standzeit bei Norm-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden (siehe Tabellenteil). Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden.

Technische Beschreibung

Anzahl Schraubendreher	5
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher

Zubehör

Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 3 mm	662200 3
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 10 mm	662200 10
Schraubhalter Typ 1	666425 1
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 5,5 mm	662200 5,5
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 3,5 mm	662200 3,5
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 8 mm	662200 8
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 6,5 mm	662200 6,5
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 2,5 mm	662200 2,5
Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft Schneidenbreite b 4 mm	662200 4