

Drehdornpresse, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	086790 1
GTIN	2050001940414
Artikelklasse	08V

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler, hohler Gusskörper aus Spezialguss mit großer Standfläche. Standfuß mit Bohrungen zum Befestigen auf dem Untersatz (Werkbank bzw. Untergestell Nr. 086795). Ritzel und Zahnstangenstößel aus verschleißfestem Stahl für höchste Beanspruchungen. Präzises Arbeiten durch gehärteten und geschliffenen Zahnstangenstößel sowie durch lange Stößelführung. Drehbare Auflagescheibe mit vier verschiedenen großen Aussparungen zur Auflage unterschiedlicher Werkstücke. Stößelbetätigung über Hebelarm.

Verwendung:

Zum Ein- und Auspressen von Büchsen, Kugellagern, Drehdornen, Stiften, Bolzen usw. Auch für Räumarbeiten sowie zur Betätigung einfacher Schnitt- und Stanzwerkzeuge.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035.

maximale Druckleistung: 6,57 kN

Stößel-Ø: 36 mm

Ausladung bis Mitte Stößel: 104 mm

maximaler Stößel-Hub: 200 mm

Gusskörper-Höhe: 400 mm

für Werkstück-Ø bis: 200 mm

Technische Beschreibung

Ausladung bis Mitte Stößel	104 mm
Grundfläche Breite	172 mm
Grundfläche Tiefe	277 mm
Stößel-Ø	36 mm
Typ	1
für Werkstück-Ø bis	200 mm
Schlitzbreiten der Auflagescheibe	10/15/22/30 mm
Gusskörper-Höhe	400 mm
Gewicht	25 kg
maximale Druckleistung	6,57 kN
maximaler Stößel-Hub	200 mm
Produktart	Drehhornpresse