

Drehdornpresse, Typ: 0



Bestelldaten

Bestellnummer

086790 0

GTIN

Artikelklasse

08V

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler, hohler Gusskörper aus Spezialguss mit großer Standfläche. Standfuß mit Bohrungen zum Befestigen auf dem Untersatz (Werkbank bzw. Untergestell Nr. 086795). Ritzel und Zahnstangenstößel aus verschleißfestem Stahl für höchste Beanspruchungen. Präzises Arbeiten durch gehärteten und geschliffenen Zahnstangenstößel sowie durch lange Stößelführung. Drehbare Auflagescheibe mit vier verschiedenen großen Aussparungen zur Auflage unterschiedlicher Werkstücke. Stößelbetätigung über Hebelarm.

Verwendung:

Zum Ein- und Auspressen von Büchsen, Kugellagern, Drehdornen, Stiften, Bolzen usw. Auch für Räumarbeiten sowie zur Betätigung einfacher Schnitt- und Stanzwerkzeuge.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

Schlitzbreiten der Auflagescheibe

10/15/20/25 mm

Grundfläche Tiefe

195 mm

maximaler Stößel-Hub

110 mm

Gewicht	11 kg
Grundfläche Breite	130 mm
maximale Druckleistung	5,11 kN
Gusskörper-Höhe	260 mm
Stößel-Ø	28 mm
Ausladung bis Mitte Stößel	100 mm
für Werkstück-Ø bis	180 mm
Typ	0
Produktart	Drehhornpresse