

GECHTER**Hand-Kniehebelpresse, Typ: 16****Bestelldaten**

Bestellnummer	086760 16
GTIN	2050001743749
Artikelklasse	08V

Beschreibung**Ausführung:**

Stabiler, hohler Guss-Körper mit großer Standfläche. Standfuß mit 4 Bohrungen zum Befestigen auf der Werkbank etc. Der Presswerkzeug-Aufnahmeschlitten läuft spielfrei in einer Prismenführung und kann in der Höhe verstellt werden. Außerdem lässt sich der Pressenhub (Stößelhub) mittels Stellschraube auf die gewünschte Hubhöhe einstellen. Im Auflagetisch sind T-Nuten 10 mm zum Befestigen von Werkstück-Spannvorrichtungen angebracht. Mit umsteckbarem Kniehebelbolzen für unterschiedliche Druckleistung bei unterschiedlichem Hub (siehe Tabelle).

Verwendung:

Für Präge-, Niet-, Stauch- und Stanzarbeiten sowie zum Biegen, Drücken und Einpressen.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Handhebelpressen mit Luftunterstützung im Onlineshop unter Nr. 086761 lieferbar.

Technische Beschreibung

Hublänge lang	0 - 58 mm
---------------	-----------

Druckleistung bei Hub lang	24 kN
T-Nute nach DIN 650	2 St. Gr. 10
Gewicht	79 kg
Ausladung	160 mm
Tisch Tiefe	230 mm
Einbauhöhe	100 - 320 mm
Aufnahmebohrung im Stößel	15 H 7 mm
Hublänge kurz	0 - 25 mm
Typ	16
Druckleistung bei Hub kurz	32 kN
Grundfläche Breite	300 mm
Grundfläche Tiefe	420 mm
Tisch Breite	325 mm
Höhe ohne Handhebel	710 mm
Produktart	Kniehebelpresse