

Garant GRIDLINE

Rollwerkbank ToolTruck mit Vollauszug-Schubladen, 20×16G, Anzahl Schubladen: 6



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 914560 6 |
| GTIN | 4045197892249 |
| Artikelklasse | 9GT |

Beschreibung

Ausführung:

Die Rollwerkbank ToolTruck ist mit einer Arbeitsplatte aus X-ABS für hohe technische Ansprüche ausgestattet. Schrankabteil mit **2 Ablageböden** und Tür. **Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet.**

Ein **Zentralverschluss** verriegelt die Tür des Schrankabteils und gleichzeitig die Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:

je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,

je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Lackierung:

Zweifarbige **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Optionales Wertfach / Seitenfach Nr. 914791 nicht im Zentralverschluss des ToolTruck integriert, schließt durch separates Stiftzylinderschloss.

Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741 – 951821 je in Gr. 200.

Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95. Passendes

Einteilungsmaterial:

Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;

Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
Steck-Trennwände Nr. 951721 – 951821 Gr. 75; Nr. 951731 – 951821 Gr. 125 und Nr. 951741 – 951821 Gr. 200.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Breite | 1195 mm |
| Tiefe | 500 mm |
| Schubladen Nutztiefe | 400 mm |
| Höhe | 1000 mm |
| Schubladen Nutzbreite | 500 mm |
| Anzahl Schubladen | 6 |
| Gewicht | 94,4 kg |
| Schubladen Nutzbreite in G | 20 |
| Schubladen Nutztiefe in G | 16 |
| Schubladen Nutzfläche in G | 20×16 |
| Serie | Rollwerkbank ToolTruck |
| Serie | ToolTruck |
| Schubladen Einzelentriegelung | Einhand |
| Konfigurator relevant | ja |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 40 kg |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Schubladenauszug | Auszugssperre |
| Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesatz |
| Produktnameattribut | 20×16G |
| Produktart | mobile Werkbank |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm | 951510 125 |
| SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-Fronthöhe 75 mm | 951510 75 |
| Fachbodenfest Typ 1 | 914774 1 |
| Rollen-Satz für Werkstattwagen und Rollwerkbank Typ G | 915567 G |
| Schlossblende für GridLine Typ VA21 | 914227 VA21 |