

Garant GRIDLINE

Rollwerkbank mit 5 Schubladen, einseitig ausziehbar, 20×16G, Anzahl Schubladen: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	914580 5
GTIN	4045197892300
Artikelklasse	9GT

Beschreibung

Ausführung:

Das stabile Stahlblechgehäuse der Rollwerkbank enthält 2 integrierte Ablagefächer. Die Seitenwand ist zur Aufnahme von Zubehör gelocht, □ 9×9 mm im 37-mm-Raster. Schubladenninnenseite glatt, dennoch zur Schubladenunterteilung geeignet. Die Schubladenentriegelung erfolgt durch einen zentralen Entriegelungsgriff in der Griffleiste. Schublade durch **Stiftzylinderschloss** zentral verschließbar. Mit rollengelagerten Rädern (2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen). 25 mm starke **Bambus**-Arbeitsplatte zur Schraubstockmontage geeignet.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:

je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,

je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Lackierung:

Zweifarbige **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741 – 951821 je in Gr. 200.

Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95. Passendes Einteilungsmaterial:

Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
 Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75; Gr. 125 und Gr. 200;
 Steck-Trennwände Nr. 951721 – 951821 Gr. 75; Nr. 951731 – 951821 Gr. 125 und Nr. 951741 – 951821 Gr. 200.

Technische Beschreibung

Tiefe	525 mm
Gewicht	64 kg
Anzahl Schubladen	5
Höhe	900 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Breite	1000 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	16
Schubladen Nutzfläche in G	20×16
Konfigurator relevant	ja
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Produktnamensattribut	20×16G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-Fronthöhe 125 mm	951510 125
SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-Fronthöhe 75 mm	951510 75

Rollen-Satz für Werkstattwagen und Rollwerkbank Typ G

915567 G