



## Mittenschneider, ganze Länge: 250mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	725800 250
GTIN	4003773034070
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit besonders kräftigem Kopf und induktiv gehärteten Schneiden. Schneidhärte ca. 64 HRC. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

#### Vorteil:

Der Kraftaufwand ist geringer als bei gleichlangen Seitenschneidern.

#### Norm:

**DIN ISO 5743**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet und mehrstufig ölgehärtet.

### Technische Beschreibung

ganze Länge	250 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	5 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	3,5 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	3,8 mm
Norm	DIN ISO 5743
Griff	mit Kunststoff überzogen
Kopf	gerade
Herstellverfahren	Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
Werkstoff	Chrom-Vanadin Hochleistungsstahl

Oberfläche	Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert
Produktart	schneidende Zange