

Mitutoyo**Einbaumessschieber vertikal, Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	499402 150
GTIN	4946368128382
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Mit **Absolut-Elektronik** und großen einfach ablesbaren Displayziffern. Einmalige Einstellung der Nullposition, die bis zum nächsten Batteriewechsel (ca. 1,5 Jahre) der absolute Nullpunkt bleibt. Höchste Messpräzision auch bei höchster Verfahrensgeschwindigkeit. ZERO- / ABS-Funktion – Nullstellung und Umschalten von Relativ- auf Absolutmessung.

Einbaumessschieber mit kapazitivem, elektronischem Messsystem. **Montage vertikal.**

Verwendung:

Geeignet für Mess- und Positionieraufgaben an Werkzeugmaschinen, Vorrichtungen usw.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497085.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L ₂	270 mm
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Länge Messschiene L ₁	294 mm

Ablesung	0,01 mm
Gewicht	280 g
Messbereich	0 - 150 mm
Fehlergrenze	0,03 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Produktart	Einbaumessschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Universal Messschieber maximaler
Messbereich 600 mm

021400 600

Zubehör

Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497085 D2
Sender Typ S11E	498966 S11E
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497085 USB2
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497085 D1
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357