



## Doppelringschlüssel, gerade, Schlüsselweite: 19X22mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	617600 19X22
GTIN	4018754021369
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

**STAHLWILLE** – Mit griffigem Doppel-T-Profilenschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Dünne, flache Ringe für den Einsatz an engsten Stellen. Mit **AS-Drive** Profil.

#### Norm:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Werkstoff:

**STAHLWILLE** – Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

### Technische Beschreibung

Schlüsselweite $s_2$	22 mm
maximale Ringhöhe $h_{1 \max}$	10,8 mm
Schlüsselweite $s_1$	19 mm
maximaler Ring- $\varnothing$ $D_2 \max$	32,4 mm
maximaler Ring- $\varnothing$ $D_1 \max$	29 mm
Schlüssellänge L	210 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	0 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)

Produktart

Schraubenschlüssel