



## Starter- und Blockschlüssel, Schlüsselweiten: 10X12mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	618000 10X12
GTIN	4018754022038
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedeter Ringschlüssel in Bogenform. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Verwindungsfester Doppel-T-Profilschaft. Mit **AS-Drive** Profil.

#### Verwendung:

Speziell für Arbeiten am Motorblock, z. B. Einbau von Vergaser, Lichtmaschine etc. und überall dort, wo Schrauben und Muttern mit normalen Ringschlüsseln schwer zu erreichen sind.

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche (keine scharfe Kanten).

### Technische Beschreibung

Ring-Ø D <sub>1</sub>	16,5 mm
Schlüssellänge	150 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	12 mm
Ring-Ø D <sub>2</sub>	19,5 mm
Schlüsselweite <sub>1</sub>	10 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Kopfhöhe h	6,5 mm
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel

Oberfläche	verchromt (abplatzsicher)
Ringseitig AS-Drive	ja
Bogenform	ja
Produktart	Schraubenschlüssel