

LENOX **Hartmetall-Lochsäge, Durchmesser: 44 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	589060 44
GTIN	082472302288
Artikelklasse	58Z

Beschreibung**Ausführung:**

Hartmetallbestückte Zähne mit hoher Standzeit.

Verwendung:

Zum Bearbeiten von **faserverstärkten Kunststoffen (GFK / CFK)**, Gipsplatten, Beton, Sandwichmaterialien, Hartholz. **Varioverzahnung 3 / 4 Zähne pro Zoll**, maximale Schnitttiefe für alle Größen **38 mm**. Schläge und Stöße auf Hartmetallschneiden können zu Absplitterungen führen.

Hinweis:

Diamantlochsägen zur Bearbeitung von Glas, Fliesen, Keramik etc. sind auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Durchmesser	44 mm
Produktart	Lochsäge

Zubehör

Aufnahmeschaft Typ 210L	589310 210L
Aufnahmeschaft Typ 210S	589310 210S
Zentrierbohrer HM-bestückt Typ 6KT	589432 6KT
Schnellwechsel-Aufnahmeschaft Typ 210S	589314 210S
Zentrierbohrer HSS Typ 6KT	589430 6KT