



## Norm-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft, Schneidenbreite b: 2,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	662200 2,5
GTIN	4013288003249
Artikelklasse	63H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Geschmiedete Klingen, die Schneiden sind genau abgestimmt auf die genormten Schraubenschlitze der Schlitzschrauben.

**Kraftform-Heft** aus schlagfestem Kunststoff **mit integrierten Weichzonen** erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.

**Klinge** aus hochlegiertem Sonderstahl. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz bzw. Lasertip-Spitzen chemisch nickelbeschichtet.

#### Norm:

**DIN 5265 Form A**

#### Hinweis:

Beste Standzeit bei Norm-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden (siehe Tabellenteil). Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden.

### Technische Beschreibung

Schneidenbreite b	2,5 mm
Schneidenstärke a	0,4 mm
ganze Länge	145 mm
Klingenlänge	75 mm
Klingenspitze	schwarz
Herstellerbezeichnung	335

Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher