


**Präzisions-Innenrund-Schleifscheibe D×T×H (mm), 25×25×10****Bestelldaten**

Bestellnummer	595024
GTIN	9003176647384
Artikelklasse	53Y

**Beschreibung****Ausführung:****Hochleistungs-Spezialkorund-Innenrund-Schleifscheiben in keramischer Bindung.****Verwendung:**

Universell einsetzbar im Innenrund-Schleifverfahren, z. B. zum Schleifen von Durchgangsbohrungen, Passungen.

**Spezifikation:****97A802I5V112 Steel universal.****Technische Beschreibung**

Schleifverfahren	Innenrund
Schleifmittel	Hochleistungs-Spezialkorund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Spezifikation	97A802I5V112 Steel universal
Form	5
Scheiben-Ø D	25 mm
Scheibenbreite T	25 mm

Produktnameattribut	25x25x10
Bohrungs-Ø H	10 mm
Aussparungs-Ø P	16 mm
Aussparungstiefe F 1	10 mm
Produktart	Innenrund-Schleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		