


**Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 125×20×32, Typ: SC80****Bestelldaten**

Bestellnummer	596100 SC80
GTIN	9003170025294
Artikelklasse	53Y

Beschreibung**Ausführung:**

Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. **Universell einsetzbar** auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

Verwendung:

Zum Schärfen von Vollhartmetall und hartmetallbestückten Werkzeugen sowie für Werkstücke aus Gusseisen und Wolfram.

Spezifikation:

Siliciumcarbid grün, Härtegrad J.

Lieferumfang:

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

Hinweis:

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

Technische Beschreibung

Körnung	80
Feinheitsgrad	fein

Schleifmittelkurzzeichen	SiC
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Spezifikation	Siliciumcarbid grün, Härtegrad J
Schleifverfahren	Schleifbock
Reduzierring Innen-Ø	25 mm
Reduzierring Innen-Ø	20 mm
Reduzierring Innen-Ø	16 mm
Form	1
Scheiben-Ø D	125 mm
Scheibenbreite T	20 mm
Produktnameattribut	125×20×32
Bohrungs-Ø H	32 mm
Produktart	Schleifbockscheibe

Zubehör

Reduzierriingsatz für Naturbohrung der Schleifscheibe 32 mm	596000 32
---	-----------