


**Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 175×25×51, Typ: SC80****Bestelldaten**

Bestellnummer	596350 SC80
GTIN	9003170096539
Artikelklasse	53Y

**Beschreibung****Ausführung:**

**Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben** in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. **Universell einsetzbar** auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

**Verwendung:**

Zum Schärfen von Vollhartmetall und hartmetallbestückten Werkzeugen sowie für Werkstücke aus Gusseisen und Wolfram.

**Spezifikation:**

**Siliciumcarbid** grün, Härtegrad J.

**Lieferumfang:**

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

**Hinweis:**

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

**Technische Beschreibung**

Feinheitsgrad	fein
Körnung	80

Schleifmittelkurzzeichen	SiC
maximale Umfangsgeschwindigkeit	40 m/s
Spezifikation	Siliciumcarbid grün, Härtegrad J
Schleifmittel	Siliciumcarbid grün
Schleifverfahren	Schleifbock
Reduzierring Innen-Ø	32 mm
Form	1
Scheiben-Ø D	175 mm
Scheibenbreite T	25 mm
Produktnameattribut	175×25×51
Bohrungs-Ø H	51 mm
Produktart	Schleifbockscheibe

---

## Zubehör

Reduzieringsatz für Naturbohrung der Schleifscheibe 51 mm

596000 51