

**Schleifbockscheibe D×T×H (mm), 200×32×51, Typ: EK80****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 596410 EK80   |
| GTIN          | 9003170783798 |
| Artikelklasse | 53Y           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben** in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. **Universell einsetzbar** auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

**Verwendung:**

Für gehärtete Stähle und HSS.

**Spezifikation:**

**Edelkorund** weiß, Härtegrad M.

**Lieferumfang:**

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

**Hinweis:**

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

**Technische Beschreibung**

|               |      |
|---------------|------|
| Körnung       | 80   |
| Feinheitsgrad | fein |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Schleifmittelkurzzeichen        | A                            |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 40 m/s                       |
| Spezifikation                   | Edelkorund weiß, Härtegrad M |
| Schleifmittel                   | Edelkorund weiß              |
| Schleifverfahren                | Schleifbock                  |
| Reduzerring Innen-Ø             | 32 mm                        |
| Form                            | 1                            |
| Scheiben-Ø D                    | 200 mm                       |
| Scheibenbreite T                | 32 mm                        |
| Produktnameattribut             | 200×32×51                    |
| Bohrungs-Ø H                    | 51 mm                        |
| Produktart                      | Schleifbockscheibe           |

---

## Zubehör

Reduzieringsatz für Naturbohrung der Schleifscheibe 51 mm

596000 51