

**Diamant-Teller-Schleifscheibe D×T×H (mm), 125×23×20, Typ: D151****Bestelldaten**

Bestellnummer	597750 D151
GTIN	9003177313998
Artikelklasse	53Y

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeugschleifscheiben mit Diamantbelag in Kunstharzbindung für hohe Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte. Grobkörnig für höchste Abtragsleistung. **Spezifikation: D151C75B DIAGO W-Carbide.**

Verwendung:

Universell einsetzbar zum Werkzeugschleifen auf allen gängigen Werkzeugschleifmaschinen. Zum Schleifen von **Hartmetall-Werkzeugen und kurzspanenden, eisenfreien Werkstoffen.** Sehr gute Eignung für Trockenschliff, kann aber auch im Nassschliff verwendet werden.

Technische Beschreibung

Körnung	D151
Spezifikation	D151C75B DIAGO W-Carbide
Schleifmittelkurzzeichen	D

Schleifverfahren	Werkzeugschleifen
Schleifmittel	Diamant
Form	12A2F
Scheiben-Ø D	125 mm
Scheibenbreite T	23 mm
Produktnamensattribut	125×23×20
Bohrungs-Ø H	20 mm
Schleifbelag Breite W Stirnseite	5 mm
Schleifbelag Höhe X	4 mm
Produktart	Schleifteller

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Hartmetall (HM)	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		