



Kompakt-Bolzenschneider CoBolt® mit Griffhüllen, ganze Länge: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	731740 200
GTIN	4003773047056
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Durch spezielle Hebelübersetzung hohe Schnittleistung bei relativ geringem Kraftaufwand. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC).

Zange schwarz atramentiert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Verwendung:

Für Drähte bis 2000 N/mm² Zugfestigkeit.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

für Stahldraht weich bis Ø	6 mm
für Stahldraht mittelhart bis Ø	5,2 mm
für Pianodraht bis Ø	3,6 mm
ganze Länge	200 mm
Herstellerbezeichnung	CoBolt®
Schneide	gehärtet
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Elektrostahl
Oberfläche	schwarz atramentiert
mit Öffnungsfeder	nein

Produktart

schneidende Zange