

LINDSTRÖM

Elektronik-Seitenschneider, ovaler Kopf, FW, ganze Länge: 113mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 726240 113 |
| GTIN | 7314150051113 |
| Artikelklasse | 73M |

Beschreibung**Ausführung:**

Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 – 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduktion von Reflexionen. Gelbe Kunststoff-Griffhüllen aus ableitendem Material mit Öffnungsfeder. **ESD-geeignet**. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden.

Werkstoff:

Hochleistungs-Stahllegierung, gesenkgeschmiedet, brüniert.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Schneidleistung Kupferdraht bis Ø | 0,3 - 1,6 mm |
| ganze Länge | 113 mm |
| Kopfbreite | 12,5 mm |
| Schneidenlänge | 12,5 mm |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD |
| Schneidfase | feine Wate |
| Werkstoff | Hochleistungs Stahllegierung |
| Kopfform | oval |
| Griff | Kunststoff-Hülle |

| | |
|---------------------|--|
| Herstellverfahren | induktiv gehärteten Schneiden (63 – 65 HRC) |
| Oberfläche | schwarz brüniert |
| Produktnameattribut | FW |
| mit Öffnungsfeder | ja |
| Produktart | schneidende Zange |