

## Elektronik-Seitenschneider glatter Schnitt, stärkere Schneiden, KW, ganze Länge: 130 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	726700 130
GTIN	4250157116406
Artikelklasse	76B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Professionelle Schneidzangen mit leicht scherendem Schnitt. Beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen genau zusammengefügt um einen präzisen Schnitt zu gewährleisten. Mit Öffnungsfeder und ergonomisch gestalteten Griffen für eine sichere und bequeme Handhabung.

#### Werkstoff:

Aus Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzte und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung.

Schneidfase: ohne Wate

Werkstoff: Kohlenstoffstahl (C70)

Kopfbreite: 13,5 mm

Schneidenlänge: 8 mm

Schneidleistung Kupferdraht bis Ø: 1,3 mm

### Technische Beschreibung

Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	1,3 mm
Kopfbreite	13,5 mm
ganze Länge	130 mm
Schneidenlänge	8 mm
elektrische Isolierung	
Kopfform	

Griff	
Oberfläche	reflexionsfrei phosphatiert
Werkstoff	Kohlenstoffstahl (C70)
Form	
mit Drahthalter	
einstellbares Präzisions-Schraubgelenk	
abgewinkelter Kopf	Grad
mit Öffnungsfeder	ja
Schneidfase	ohne Wate
Maulform	
Spitze	
Produktnameattribut	KW
Norm	
Herstellverfahren	
Produktart	