

Dreh-Wendeschneidplatte DCGW 070202, CBN (5° / 7°), Schneidkantenausführung: G



Bestelldaten

Bestellnummer	265427 G		
GTIN	4045197895585		
Artikelklasse	21H		

Beschreibung

Ausführung:

2-Schneiden-Bestückung.

Sorte: BU7220

Schneidkantenausführung: G Schnitttiefe a_p: 0,03 - 0,12 mm Vorschub f: 0,04 - 0,12 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 160 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a _p	0,03 - 0,12 mm		
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten		
Vorschub f	0,04 - 0,12 mm/U		
Schneidstoff	CBN		
Eckenradius	0,2 mm		



Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 160 m/min		
Sorte	BU7220		
Schneidkantenausführung	G		
Schnittbedingung	kontinuierlich		
Schnittbedingung	leicht unterbrochen		
Schnittbedingung	stark unterbrochen		
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGW 070202		
Anzahl Wechsel/Schneiden	2		
Produktnamensattribut	BU7220		
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen		

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
trocken	geeignet		