

LINDSTRÖM

**Elektronik-Schrägvornschneider mit langen ausgekehlten Backen, SFW,  
ganze Länge: 118mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	726880 118
GTIN	7314150051427
Artikelklasse	73M

**Beschreibung****Ausführung:**

Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 – 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduktion von Reflexionen. Gelbe Kunststoff-Griffhüllen aus ableitendem Material mit Öffnungsfeder. **ESD-geeignet**. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden.

**Werkstoff:**

Hochleistungs-Stahllegierung, gesenkgeschmiedet, brüniert.

**Technische Beschreibung**

Kopfbreite	10 mm
ganze Länge	118 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,2 - 0,8 mm
Kopflänge	18 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	sehr feine Wate
Gelenk	einstellbar
Ausführung Backen	lang, ausgekehlt
Griff	Kunststoff-Hülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (63 – 65 HRC)
Werkstoff	Hochleistungs-Stahllegierung
Oberfläche	schwarz brüniert
Produktnameattribut	SFW
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange