


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte TCGW 16T308, CBN (5° / 7°),
Schneidkantenausführung: G****Bestelldaten**

Bestellnummer	265454 G
GTIN	4045197895677
Artikelklasse	21H

Beschreibung**Ausführung:**

3-Schneiden-Bestückung.

Sorte: BU7220

Schneidkantenausführung: G

Schnitttiefe a_p : 0,03 - 0,12 mmVorschub f : 0,04 - 0,12 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 160 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 160 m/min
Sorte	BU7220
Schneidkantenausführung	G
Schnitttiefe a_p	0,03 - 0,12 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Vorschub f	0,04 - 0,12 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	CBN
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCGW 16T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktnameattribut	BU7220
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
trocken	geeignet		