



Hartmetall-Betonbohrer, Bohrer-Ø: 3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	786000 3
GTIN	4002395332007
Artikelklasse	76G

Beschreibung

Ausführung:

Bohrer mit zäharten Hartmetallplatten bestückt und bei hoher Temperatur gelötet. Asymmetrische Nutenform für guten Bohrmehltransport.

Schlag- und Drehbohrer mit kräftiger Hartmetall-Schneidplatte.

Verwendung:

Vorwiegend zum **Bohren von Dübellöchern mit Schlagbohrmaschinen** in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

Auch zum Drehbohren in Hart- und Weichholz, Kunststoffen, Acryl und Keramik. Durch Schneidenkorrektur auch zum Bohren von gehärtetem Stahl geeignet.

Schaft: Zylinderschaft

Spirallänge: 30 mm

ganze Länge: 60 mm

Schaft-Ø: 3 mm

Technische Beschreibung

Bohrer-Ø	3 mm
Spirallänge	30 mm
ganze Länge	60 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schaft-Ø	3 mm
Schneidstoff	HM
Norm	DIN 8039
Norm	ISO 5468

Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	Zylinderschaft
Produktart	Steinbohrer