

**Mechaniker-Seitenschneider, verchromt, ganze Länge: 125mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	724000 125
GTIN	4003773018506
Artikelklasse	73F

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit schlankem Kopf und induktiv gehärteten Schneiden. Schneidenhärte ca. 63 HRC. Eingelegtes Gelenk mit spielfreiem Gang.

Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Werkstoff:**

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

**Technische Beschreibung**

Schneidleistung Pianodraht bis Ø	0,6 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	2,5 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	1 mm
ganze Länge	125 mm
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein
mit Öffnungsfeder	nein
Norm	DIN ISO 5749
Griff	mit Kunststoff überzogen

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche	verchromt
Produktart	schneidende Zange