



## Rollgabelschlüssel mit Wendebacke, ganze Länge: 205mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	813930 205
GTIN	7314150103447
Artikelklasse	83F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit ergonomischem Griff aus thermoplastischem Elastomer. Maulstellung 15°. Gesenkgeschmiedet, gehärtet und verchromt. Der **Rollgabelschlüssel** wird durch Wenden der beweglichen, gezahnten Backe nach innen **zur Rohrzange**. Die gezahnte Backe ist induktiv gehärtet und garantiert Greifsicherheit.

#### Norm:

**ISO 6787; ASME B107.8M-2003**

### Technische Beschreibung

ganze Länge	205 mm
maximale Schlüsselweite	28 mm
ganze Länge	8 Zoll
Gewicht	272 g
Norm	ISO 6787
Norm	ASME B107.8M-2003
Maulstellung	15 Grad
Herstellverfahren	präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
Werkstoff	Hochleistungs-Stahllegierung
Oberfläche	verchromt

funkenfrei	nein
Wendebacken	ja
Skalierung	ja
Ratschenfunktion	nein
Griffhülle	ja
Produktart	Rollgabelschlüssel